

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:****Gazdaságos, 4 vágóélel****Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Váltólapka méret	10
Vágóél Ø $D_c$	32 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

---

**Tartozék**

Szorítócsavar

229713