

**KOMET Unisix® váltólapka, BK62, Jelölés, típus W29: 24-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

216660 sz. váltólapkás sülllesztőhöz

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Megnevezés	24-010
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK62
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		