

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos. Belső hűtés nélkül.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Vágóél Ø D_c	160 mm
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóélek száma Z	14

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------