

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználás	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------