

**KOMET Unisix® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W29: 10-010****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 216850 10-010 |
| GTIN | 2050002046689 |
| Árucikk kategória | 24T |

Leírás**Alkalmazható :**

216660 sz. váltólapkás sülyesztőhöz

Váltólapka ISO kód: WOEX 030204

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Megnevezés | 10-010 |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Minőség | BK8425 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 200 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | S |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |