

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 225615 200/12 |
| GTIN | 4960664647729 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos. Belső hűtés nélkül.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Felfogó furat Ø | 60 mm |
| Váltólapka csavar | 229700 (T15; 4,2 Nm) |
| Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$ | 8 mm |
| Hozzávaló váltólapka | WNMU 0806.. |
| Teljes hossz L_{ges} | 63 mm |
| Vágóél Ø D_c | 200 mm |
| Vágóélek száma Z | 12 |

| | |
|----------------------|------------|
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | Plunging |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229700 |
|---------------|--------|