

**Sarokmaró 90° MFWN, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalas váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	110 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

**Tartozék**

Szorítócsavar	229700
---------------	--------