



Csavarkihajtó készlet, 16 darabos, csigafúrókkal, fémkazettában



Rendelési adatok

Rendelés száma	082880
GTIN	4010995039882
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Előfúrás a mellékelt csigafúróval, ezt követően üsse be a csavarkihajtót, tolja rá tövig a csillagkulcsot és hajtsa ki, anélkül hogy az megszorulna.

Kihajtó szívós króm-vanádium molibdén acélból, csigafúró HSS-ből, barnított.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Felhasználás:

Sérült, vagy beszakadt, **jobb- vagy balmenetes** M4 – M16 csavarok eltávolításához.

Tartalma:

8 kihajtó (6-szög 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 csigafúró (\varnothing 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

Műszaki leírás

Termék fajtája	Csavarkihajtó
----------------	---------------

Tartozék

Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 2,5 mm	082882 2,5
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 5 mm	082882 5
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 2 mm	082882 2
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 8 mm	082882 8
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 4 mm	082882 4
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 10 mm	082882 10
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 3 mm	082882 3
Csavarkihajtó a 082880 sz. készlethez 6-szög kulcsnyíláshoz 6 mm	082882 6