

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 160/7
GTIN	4045197666574
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal. DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal.

Műszaki leírás

Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Maximális külső Ø D_{max}	178 mm
Vágóél Ø D_c	160 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Alátétlapka	219860
Felfogó furat Ø	40 mm

Vágóélek száma Z	7
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Feszítőcsavar	219862
Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861