

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 50/4
GTIN	4045197666529
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Vágóél Ø D _c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Teljes hossz L _{ges}	48 mm
Alátétlapka	219860
Maximális külső Ø D _{max}	63 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)

Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Feszítőcsavar	219862
Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861