

Garant
XNEU 14T7 ANEN-W Széles simító váltólapka, HB7730, Típus: UNI

Rendelési adatok

Rendelés száma	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Árucikk kategória	21A

Leírás
Kivitel:

Széles simító váltólapka 1 éllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

A sík élszakasz hossza 8 mm.

Maximális fogásmélység $a_{p \max}$: 6 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	XNEU 14T7 ANEN-W
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	6 mm

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz