

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7730, Típus: GG**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213437 GG
GTIN	4045197662880
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóélel.

**Ajánlás:**

**A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység  $a_{p \max}$ : 3 mm

Típus: GG

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,3 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,3 mm
Típus	GG
Cserék / élek száma	16
Váltólapka ISO kód	ONMU 05T6 ANER

Minőség	HB7730
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		