

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal. DIN 2079 szerinti befogókhöz 4 további rögzítőfurattal.

Műszaki leírás

Alátétlapka	219860
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Maximális külső Ø D_{max}	213 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Vágóél Ø D_c	200 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Felfogó furat Ø	60 mm

Vágóélek száma Z	10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Feszítőcsavar	219862
Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861