

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7520, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalú váltólapka 2×8 vágóélel.

**Ajánlás:**

**A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Maximális fogásmélység  $a_{p \max}$ : 3 mm

Típus: UNI

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Cserék / élek száma	16
Váltólapka ISO kód	ONMU 05T6 ANER
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		