

**Garant****SEKR 1203 AFTN, HB7525, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213923 ST900
GTIN	4045197553874
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,19 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,19 mm
Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	SEKR 1203 AFTN
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		