

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/13mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal. DIN 2079 szerinti befogókhöz 4 további rögzítőfurattal.

Műszaki leírás

Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Vágóél Ø D _c	250 mm
Alátétlapka	219860
Maximális külső Ø D _{max}	263 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Felfogó furat Ø	60 mm

Vágóélek száma Z	13
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	219861
Feszítőcsavar	219862
Keményfém alátétlapka	219860