

Garant**SPUN 120308 E, HU7730, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Árucikk kategória	21A

LeírásSPUN 120308 E ST1400 Előtolás f_z / fog: 0,18 mm**Műszaki leírás**

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	SPUN 120308 E
Minőség	HU7730
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		