

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal.

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D _{max}	138 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Alátétlapka	219860
Felfogó furat Ø	40 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Vágóél Ø D _c	125 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm

Vágóélek száma Z	7
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861
Feszítőcsavar	219862