

**Garant****Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 20
GTIN	4045197196910
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Váll -Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Vágóélek száma Z	1
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	67 mm
L <sub>2</sub>	52 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Legkisebb Ø d <sub>min</sub>	13 mm
Süllyesztési Ø D	20 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Programozási érték e	3,8 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
Hozzávaló váltólapka	260142

belső hűtés	igen
Teljes hossz L	117 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Szorítócsavar Típus 1	219795 1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2