

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Típus: UNI**

Rendelési adatok

Rendelés száma	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:

Felhasználás csak 217180 sz. 15-ös méretű fordított süllyesztőmaróval.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Előtolás f	0,1 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CPMT 05T104 T
Minőség	HB7035
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	100 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	80 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	100 m/min	K
CuZn	alkalmas	90 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		