

Garant**Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 24
GTIN	4045197196927
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Süllyesztési Ø D	24 mm
Programozási érték e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Szárkivitel	Whistle Notch
Legkisebb Ø d _{min}	15 mm
Váll -Ø D ₁	25 mm
Vágóélek száma Z	1
Kinyúlási hossz L ₁	72 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Hozzávaló váltólapka	260142

belső hűtés	igen
Teljes hossz L	122 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Szorítócsavar Típus 1	219795 1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP