

Garant**Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 33
GTIN	4045197196958
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Programozási érték e	6,65 mm
Kinyúlási hossz L ₁	102 mm
Legkisebb Ø d _{min}	21 mm
Váltólapka csavar	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Váll -Ø D ₁	25 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
L ₂	82 mm
Szárkivitel	Whistle Notch
Süllyesztési Ø D	33 mm
L ₃	75 mm
Vágóélek száma Z	1
Hozzávaló váltólapka	260150

belső hűtés	igen
Teljes hossz L	152 mm
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Szorítócsavar	219844
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0