

**Garant****Fordított süllyesztő 180°, Max. süllyesztés Ø D: 53mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217180 53
GTIN	4045197465719
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:****Egy éllel (z = 1).****Figyelem:**

e méret = programozási méret (információk a lap alján). A **211750 sz. 5,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	40 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	140 mm
Legkisebb Ø d <sub>min</sub>	36 mm
Szárkivitel	Weldon
Vágóélek száma Z	1
Süllyesztési Ø D	53 mm
Programozási érték e	9,05 mm
L <sub>3</sub>	110 mm
Váltólapka csavar készlet	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	260158
belső hűtés	igen
Teljes hossz L	210 mm

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Süllyesztők

---

**Tartozék**

Szorítócsavar	219945
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219848