

Garant**Síkmaró 45° jobbos, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Árucikk kategória	210

Leírás

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Vágóél Ø D_c	63 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális külső Ø D_{max}	75 mm
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP