

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, Típus: ST500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 3,5 \text{ mm}$.Előtolás f_z / fog : 0,19 mm**Műszaki leírás**

Előtolás f_z / fog	0,19 mm
Típus	ST500
Váltólapka ISO kód	SEHT 1204 AFTN
Minőség	CU7725
Szerszámanyag	Cermet
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	450 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	350 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	M
Száraz	alkalmas		