



Csavarkihajtó „Hi Trac“, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	082864 3
GTIN	2050001695475
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási \varnothing a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Csavarhoz/tőcsavarhoz	M8 – M11
Típus	3
Előfúrási \varnothing	4,5 mm
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó