

**Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	229707 (T6; 0,45 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 0703
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	25 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	6 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	120 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	21 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	47 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	0,55 fok
Ø D <sub>3</sub>	22 mm

Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229707
---------------	--------