

Garant**Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:**Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Maximális külső Ø D _{max}	71,2 mm
Vágóél Ø D _c	63 mm
Ø D ₃	71 mm

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 0903
Vágóélek száma Z	8
Ferde bemarási szög α_{max}	0,47 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	60,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	134 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	140 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219809
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5