

**Sarokmaró 90° MEC11T, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 30/4Lmm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227300 30/4L |
| GTIN | 4960664396122 |
| Árucikk kategória | 250 |

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Vágóél Ø D _c | 30 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 32 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 10 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 130 mm |
| Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 |
| Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Szár Ø D _s h6 | 25 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz | 23 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 58 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 54 mm |
| Ferde bemarási szög α _{max} | 0,5 fok |
| Ø D ₃ | 24 mm |
| Szárkivitel | Hengeres szár |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229708 |
|---------------|--------|