

**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, Típus: GG****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227155 GG |
| GTIN | 4960664622573 |
| Árucikk kategória | 25A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 4$ mm-ig.

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Előtolás f_z / fog: 0,09 – 0,16 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Típus | GG |
| Előtolás f_z / fog | 0,09 – 0,16 mm |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | BDMT 070302 ER-JT |
| Minőség | PR1210 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | alkalmas | 180 m/min | K |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |