



Csavarkihajtó „Hi Trac“, Típus: 4



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 082864 4 |
| GTIN | 4012929451401 |
| Árucikk kategória | 04D |

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási \varnothing a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------------|
| Előfúrási \varnothing | 6,5 mm |
| Típus | 4 |
| Csavarhoz/tőcsavarhoz | M12 – M14 |
| Alkalmazható | Edzett acél |
| Termék fajtája | Csavarkihajtó |