



Csavarkihajtó szűk barázdákkal, Típus: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	082860 8
GTIN	4012929450800
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfűrási \varnothing a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Acél.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Csavarhoz/tőcsavarhoz	M33 – M45
Csőcsonkhoz (közcsavar)	3/4 coll
Előfűrási \varnothing	20 mm
Típus	8
Alkalmazható	Acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó