

**Sarokmaró 90° MEC11T, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,35 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	33 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------