

**Garant****Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

**Előny:****Maximális termelékenység az alábbiak miatt:**

- Maximális forgácsolási sebesség.
- Maximális előtolások.
- Rövid megmunkálási idők.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 0903
Ø D <sub>3</sub>	108 mm

Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	108,2 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
Vágóélek száma Z	14
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,29 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	208 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	214 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	97,5 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219809
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP