

**Sarokmaró 90° MEC11T, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 227315 25/3   |
| GTIN              | 4960664672929 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Felfogó menet M                                  | M12                 |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                          | 25 mm               |
| Hozzávaló váltólapka                             | BD.. 11T3           |
| Váltólapka csavar                                | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>                    | 35 mm               |
| Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>        | 10 mm               |
| Vágóélek száma Z                                 | 3                   |
| Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>           | 48 mm               |
| Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>           | 44 mm               |
| Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>            | 0,64 fok            |
| Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz | 18 mm               |
| Ø D <sub>3</sub>                                 | 19 mm               |
| Szárkivitel                                      | menettel            |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Beállítási szög κ    | 90 fok         |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Sarokmarás     |
| Marási felhasználási | horonymarás    |
| belső hűtés          | igen           |
| Termék fajtája       | Sarokmaró      |

---

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229708 |
|---------------|--------|