

**Sarokmaró 90° MEC11T, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Felfogó menet M	M16
Vágóél Ø D _c	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	58 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,46 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	25 mm
Ø D ₃	26 mm

Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------