

**Sarokmaró 90° MEC11T, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Felfogó menet M	M8
Teljes hossz $L_{ges}$	25 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	26 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,27 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	9 mm
$\varnothing D_3$	10 mm

Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------