

**Garant****BGHX 15L5 PCER, HB7535, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Árucikk kategória	21B

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű keményfém váltólapka a nagy felületminőség érdekében a síkmegmunkálás területén.

**Felhasználás:**

$R_z$  3  $\mu$ m értéknél kisebb érdesség mélységű felületekhez. Csak száraz megmunkálás.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5$  mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	BGHX 15L5 PCER
Minőség	HB7535
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Száraz	alkalmas		