

**Sarokmaró 90° MECH11, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek  $a_e$  érhetőek el azonos fogásmélység  $a_p$  mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	46 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	2
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	37 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	104 mm
Váltólapkák száma	8
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

**Tartozék**

Szorítócsavar	229708
---------------	--------