

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 36/65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Árucikk kategória	21R

Leírás**Kivitel:****HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.****Felhasználás:**Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz****Figyelem:**A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L ₁	65 mm
Működő Ø D	36 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Lapkaméret	41
Rögzítőcsavar	219928
Teljes hossz L _{ges}	128 mm
Rögzítőcsavar	219927
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornyok száma	4

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219928
Szorítócsavar	219927