

**Sarokmaró 90° MEC17, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	BDMT 170408
Váltólapka csavar	229709 (T15; 3,5 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	36 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15,7 mm
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	16,6 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	43 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,86 fok
Ø $D_3$	18 mm
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229709
---------------	--------