

**Garant****Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz  
L1: 30/55mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Kivitel:**

**HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.**

**Felhasználás:**

Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz**

**Figyelem:**

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.  
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

**Műszaki leírás**

Rögzítőcsavar	219926
Működő Ø D	30 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	55 mm
Lapkaméret	25
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	115 mm
Vágóélek száma Z	5
Forgácshornyok száma	5
Szárkivitel	Weldon szár

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

---

## Tartozék

Szorítócsavar	219926
---------------	--------