

**Garant****GARANT Softcut® HSI, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek.

### Felhasználás:

Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

### Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Pontos 90°-os sarkokhoz  $a_p = 8$  mm értéket válasszon.**

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.**

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SO.. 1205..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Váltólapka csavar készlet	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	42 mm

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	2
Sorozat	Softcut®
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219833
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP