

**Szerszámbe fogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319117 40
GTIN	4067263237426
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_1	25 mm
Szárszélesség b_3	20,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
l_1	85 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Szár Ø d_1	40 mm

b_1	85 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó