

**Szerszámbefogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319117 20
GTIN	4067263237402
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Szárszélesség b ₃	13 mm
h ₁	16 mm
b ₂	27 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

h_6	30 mm
l_1	55 mm
b_1	52 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó