

**Garant****GARANT Master ECO B1 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid,  
Szár Ø d1: 25mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319006 25
GTIN	4067263201762
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

$l_2$	30 mm
$h_5$	27 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm

$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	55 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó