

Garant**GARANT Master ECO B1 alakú VDI szerszámefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319006 20
GTIN	4067263201755
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

h_5	27 mm
l_2	30 mm
l_1	16 mm
Szár Ø d ₁	20 mm
h_1	16 mm
b_2	30 mm

VDI szár színjelölése	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	55 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó