

Garant**GARANT Master ECO B1 alakú VDI szerszámefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319006 40
GTIN	4067263201786
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

b ₂	42,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
h ₁	25 mm
Szár Ø d ₁	40 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm

l_1	22 mm
h_5	34,5 mm
b_1	85 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó