

Garant**GARANT Master Eco C2 alakú VDI számbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319116 25
GTIN	4067263237990
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szárszélesség b ₃	19 mm
h ₅	25 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
b ₂	33 mm
Szár Ø d ₁	25 mm

b_1	58 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó