

Garant**GARANT Master Eco C4 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319136 30
GTIN	4067263238102
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- Betétedzett HRC 58 ± 2.
- Minden működő felület köszörülve.
- Gömbfúvókákkal.

GARANT Eco – normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco – rendszer esztergakések, a 273830 – 273891 sz. GARANT Eco – leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szárszélesség b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm
l_1	70 mm

h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Szár $\varnothing d_1$	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó